

VARIOfit kastwagen

draagvermogen 500 kg, met 1 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1245 x 785 mm, platform van hout, 3 wanden (draadgaas), onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 401863



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Kastwagen met draadgaas wanden


kastwagen

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1810 x 1315 x 910 mm
- met 1 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1245 x 785 mm
- platform van hout
- 3 wanden (draadgaas)
- onderstel in RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staalconstructie
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met kogellager
- zwenkwielen met EasySTOP
- wielstand rechthoekig
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	constructies	3 wanden (draadgaas)
type wagen	kastwagen	type deur	zonder deur
materiaal	staal	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	500 kg	banden	TPE
lengte laadvlak	1245 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
breedte laadvlak	785 mm	diameter wiel	200 mm
hoogte	1810 mm	wiellager	kogellager
lengte	1315 mm	elektrisch geleidend	nee
breedte	910 mm	wielstand	rechthoekig
etages aantal	1 stuks	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
etage-inrichting	recht	garantie	12 jaar
materiaal platform	hout	duwbeugel aantal	1 stuks
wandtype	Draadgaaswand	gewicht	73 kg

Gerelateerde Producten

401869		inlegbodem voor kastwagen, lengte x breedte 1245 x 785 mm, van hout in decor beuken
--------	---	---

Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm