

## RAPIDLIFT

### Kunststof etagewagen



draagvermogen 200 kg, laadvlak  
lengte x breedte 810 x 500 mm,  
etage(s) van kunststof met gestanst  
oppervlak, met massief rubber-  
banden

Artikelnummer: 402103



## RAPIDLIFT Kunststof etagewagen

### solide verwerkte transportwagen












Kunststof etagewagen

- draagvermogen 200 kg
- laadvlak lengte x breedte 810 x 500 mm
- etage(s) van kunststof met gestanst oppervlak
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met massief rubber-banden
- Leveringstoestand gedemonteerd

### Technische details

transporttoestel	transportwagen	elektrisch geleidend	nee
type wagen	etagewagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	200 kg	banden	massief rubber
lengte laadvlak	810 mm	diameter wiel	125 mm
breedte laadvlak	500 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
etages aantal	2 stuks	levering	gedemonteerd
materiaal etage(s)	kunststof		1 stuks
oppervlak etage(s)	met profiel	gewicht	19 kg
hoogte	890 mm		

## Dit past ook bij ...

149743		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
203396		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), onderbouw met 4 geveerde wielen
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
503397		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 154 x 600 x 400 mm, van polyethyleen, in grijs
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
527618		Euronorm-koffer, hoogte x lengte x breedte 130 x 400 x 300 mm, inhoud 11 l, met bestekvak, van polyethyleen in blauw, met scharnierdeksel
532084		onderwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, platform open, onderstel in rood, 4 zwenkwielen, met rubber-banden
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg