

ZARGES

escalier mobile roulant

estrade hauteur 1,2 m, estrade largeur x profondeur 600 x 800 mm, 2 x 5 marches en caillebotis (estrade incl.), inclinaison 60°, en aluminium, 4 roulettes pivotantes à ressort et pieds plastiques antidérapants, 2 roulettes pivotantes avec freins

Numéro d'article: 513446



ZARGES Escalier mobile

Double accès

escalier mobile roulant

- estrade hauteur 1,2 m, estrade largeur x profondeur 600 x 800 mm
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 3,2 m
- accès double face
- 2 x 5 marches en caillebotis (estrade incl.)
- profondeur de marche 200 mm
- hauteur 2,2 m, largeur 870 mm
- inclinaison 60°
- portée 2,06 m
- en aluminium

- application sûre grâce à rambarde d'estrade sur 2 côtés avec protège-genoux et protège-pieds
- rambarde 1000 mm de hauteur
- main courante en accessoires (non compris dans le volume de livraison)
- 4 roulettes pivotantes à ressort et pieds plastiques antidérapants, 2 roulettes pivotantes avec freins
- poids 70,1 kg
- selon DIN EN 131-7
- certification TÜV
- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|---|
| technique de montée | escalier mobile | largeur | 870 mm |
| matériau | aluminium | rabattable | non |
| utilisation | double face | roulant | oui |
| hauteur d'estrade | 1,2 m | équipement de sécurité échelle | rambarde d'estrade sur 2 côtés avec protège-genoux et protège-pieds |
| largeur d'estrade | 600 mm | étrier de sécurité | oui |
| profondeur d'estrade | 800 mm | Hauteur de rambarde | 1000 mm |
| nombre de marches | 2 x 5 | main courante | en accessoires (non compris) |
| type de marche/d'échelon | marches en caillebotis | soubassement | 4 roulettes pivotantes à ressort et pieds plastiques antidérapants |
| hauteur de travail | 3,2 m | équipement roue | 2 roulettes pivotantes avec freins |
| profondeur des marches | 200 mm | norme | DIN EN 131-7 |
| | 60 ° | certification | certification TÜV |
| portée | 2,06 m | garantie | 10 années |
| hauteur | 2,2 m | Poids | 70,1 kg |

Accessoires

513311



Main courante pour escalier mobile, Pour 5 - 6 marches

Cela s'adapte aussi ...

149286






plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm

204801



bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable

| | | |
|--------|---|--|
| 505371 |  | potelet à sangle, avec 1 courroie(s), longueur de la courroie 3 m, largeur 50 mm, diamètre de montant 60 mm, courroie en rouge/blanc, montant en aluminium coloris rouge |
| 520203 |  | boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune |
| 526491 |  | cutter, lame sécable avec rétractation de lame automatique, avec encliquetage automatique et casse-lame |