

stumpf Poetskatoenbak

brandremmend, zelfblussend en niet-brandbaar, Inhoud 1 x 45 - 73 l, hoogte x breedte x diepte 680 x 400 x 400 mm, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL3000 vuurrood, deksel van staal, onderbouw voeten

Artikelnummer: 522780



stumpf Poetskatoenbak

Poetskatoenbak






- brandremmend, zelfblussend en niet-brandbaar
- Inhoud 1 x 45 - 73 l
- hoogte x breedte x diepte 680 x 400 x 400 mm
- Met zwenkdeksel - de opening gebeurt handmatig
- zelfsluitend en geurwerend
- kop afneembaar
- Eenvoudig te legen via hoofdgedeelte
- romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL3000 vuurrood
- deksel van staal
- 2 zijdelingse grepen
- onderbouw voeten
- getest conform DIN 4102 BK A1

- 5 jaar garantie

Technische details

verwijdermiddel	Veiligheidsafvalbak	deksel functie	zelfsluitend, geurwerend
plaats van toepassing	binnen	afdak	nee
opstelling	legbord	kleur uitvoering	vuurrood // RAL3000
inhoud	45-73 l	materiaal romp	staal
verzameleenheid	1 stuks	oppervlak romp	verzinkt // poedercoating
hoogte	680 mm	kleur romp	vuurrood // RAL3000
breedte	400 mm	materiaal deksel	staal
diepte	400 mm	leging via	hoofdgedeelte
brandveiligheid	brandremmend, zelfblussend en niet- brandbaar	onderbouw	voeten
trapmechaniek	nee	vorm	hoekig
dekselbediening	handmatig	garantie	5 jaar
verrijdbaar	nee	norm	DIN 4102 BK A1 (getest)
plafond	ja	gewicht	9,4 kg
type deksel	zwenkdeksel		

Dit past ook bij ...

144717		veiligheidskast, Geschikt voor aquatoxische, bijtende, giftige en brandbare stoffen, brandkamer getest type 30, hoogte x breedte x diepte 1935 x 595 x 595 mm, openslaande deur met venster, deuraanslag rechts, 3 niveau(s) met Stalen bodem, onder bodemopvangbak met ingelegde geperforeerde plaat, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1007 narcissengeel
203103		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, 2 niveaus met afneembare opvangbak, laadvlak lengte x breedte 995 x 595 mm, etage(s) van plaatstaal, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
205601		opvangbak, voor kleinemballage, opvangvolume 20 l, hoogte x breedte x diepte 60 x 940 x 370 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
509025		oogdouche, 2 gebogen douchkoppen, met debietmeter, doorloophoeveelheid 14 l/min