

Aus der Serie Baak Street go&relax

Artikel 5521 Sun
Sicherheitssandale
S1P SRC ESD
DGUV 112-191



DATENBLATT

Schaft	Atmungsaktives Nylonmaterial mit großflächigen Aussparungen zur guten Belüftung, weich gepolsterter Schaftabschluss
	Futter: Besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter Lasche: gepolstert Verschlusssteile: doppelter Klettverschluss
Fußbett	BAAK ESD Softstep+ Einlegesohle (Artikel 4665) orthopädisch anpassbar
Laufsohle	EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich, EVA-Zwischensohle mit hohen Energieaufnahmevermögen, Nitril-Laufsohle: rutschhemmend, nicht kreidend, integriertes H-Kopplungs-Element zum fußgerechten Abknicken für ein gesundes Stehen und Gehen
Zehenschutz	Composite-Flexkappe mit Verlängerung an der Außenseite zur Unterstützung eines fußgerechten Abknickens
Durchtrittshemmung	Nichtmetallische, durchtrittssichere, flexible Brandsohle
Plus	Patentiertes Baak® Go&Relax System bestehend aus Flexzone, Flexkappe und H-Kopplungs-Element für ein fußgerechtes Abknicken. Wissenschaftlich belegte positive Effekte für Gelenke und Wirbelsäule.
Größen/Gewicht	35 - 48 / ca. 520 g / Stück (Größe 42)
Weite	11
Kennzeichnung	nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
Einsatzbeispiele	Bereiche für S1, in denen zusätzlich die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht und in denen Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist: Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden