

Serie »FUTURA-mini«





Eingangsdruck	0,4 - 12 bar
Temperaturbereich	-10 °C bis 50 °C
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Gehäuse	PA66 GF60
Dichtmaterial	NBR
Anschlussgewinde	Kunststoff

Rückschlagventil

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	BG
142531	FUM 9401	G 1/4	0

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
143105	H 848	Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
143010	WKM 100	Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring
143022	KPM 100	Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring
152077	WK 100-14	Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4



- Durchfluss 1 => 2: 750 l/min
- Durchfluss unten 1 => 2.1: Qn = 1000 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p = 1 bar)