

Krause Montagetreppe

Podest Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 520 x 305 mm, 5 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium

Artikelnummer: 203429



Krause Montage-Treppe

universell einsetzbar

Montagetreppe

- Podest Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 520 x 305 mm
- 5 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Stufentiefe 240 mm
- Höhe x Breite 1000 x 810 mm
- aus Aluminium
- Stufen-Holm-Verbindung verschweißt
- Rutschhemmende Fußkappen
- Gewicht 12 kg
- TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Steigtechnik	Montagetreppe	Tiefe	1400 mm
Material	Aluminium	Traglast	150 kg
Nutzung	einseitig	klappbar	nein
Höhe Podest	1000 mm	fahrbar	nein
Breite Podest	520 mm	Sprossen-/Holmverbindung	verschweißt
Tiefe Podest	305 mm	Sicherheitsbügel	nein
Tiefe Stufen	240 mm	Ablageschale	nein
Stufen Anzahl	5	Unterbau	Rutschhemmende Fußkappen
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Zertifizierung	TÜV geprüft
Höhe	1000 mm	Garantie	10 Jahre
Breite	810 mm	Gewicht	12 kg

Zubehör

203439



Höhenverstellbare Fußplatte für Montagetreppe, mit Gummiauflage, Höhenverstellung 60 mm

Dazu passt auch ...

213054



Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm

217108



Cutter, mit automatischem Klängenrückzug, Klängenlänge 18 mm, Schnitttiefe 3 - 10 mm, mit Gürtelclip und Abbrechhilfe

221388



Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9

222683



Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm

523826



Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss