

Alu-Hebelzug

PAH

Zuglast 800 kg, Standardhub Länge 1,5 m, Anzahl Kettenstränge 1

Artikelnummer: 222572



Hebelzug PAH

Alu-Hebelzug PAH

- Zuglast 800 kg
- Standardhub Länge 1,5 m
- Anzahl Kettenstränge 1
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Kette galvanisch verzinkt
- Sicherheitslasthaken
- Bauhöhe 329 mm
- Hebel Länge 233 mm
- Breite x Tiefe 140 x 115 mm
- Hubkraft 22 daN
- Kette gemäß DIN EN 818-7-T

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Bauhöhe	329 mm
Hebezeugtyp	Hebelzug	Breite	140 mm
Zuglast	800 kg	Tiefe	115 mm
Standardhub	1,5 m	Länge Hebel	233 mm
Bedienung Hub	manuell	Hakentyp	Sicherheitslasthaken
Hubkraft	22 daN	Öffnung Haken	28 mm

Strangzahl	1 Stück	Norm	DIN EN 818-7-T (Kette)
Material Gehäuse	Aluminium-Druckguss	Gewicht	5,1 kg
Oberfläche Kette	galvanisch verzinkt		

Dazu passt auch ...

221159		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, klar, mit UV-Filter, Ausstattung: Bügel und Nasenteil weich gepolstert
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm