

**bott**

## Sichtfensterschrank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1300 x 550 mm, 2 Ebene(n) mit Stahlboden, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 232776




### Sichtfensterschrank





- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1300 x 550 mm
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
- 2 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 75 kg
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

|                                       |                                   |                       |                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Möbeltyp                              | Schrank                           | Farbe Korpus          | lichtgrau // RAL7035 |
| Schranktyp                            | Sichtfensterschrank               | Farbe Front           | lichtgrau // RAL7035 |
| Türtyp                                | Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster | Oberfläche Korpus     | pulverbeschichtet    |
| Höhe                                  | 1000 mm                           | Oberfläche Front      | pulverbeschichtet    |
| Breite                                | 1300 mm                           | Material              | Stahl                |
| Tiefe                                 | 550 mm                            | Material Verarbeitung | verschweißt          |
| Böden / Ebenen Anzahl                 | 2 Stück                           | Oberfläche Boden      | verzinkt             |
| Böden- / Ebenentyp                    | Stahlboden                        | Mitteltrennwand       | nein                 |
| Traglast Fachboden elektrisch leitend | 75 kg<br>nein                     | Gewicht               | 65,856 kg            |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 233029 |  | Stahlboden für Universalschrank, für Schrank Breite x Tiefe 1300 x 550 mm, Traglast 75 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
|--------|---|---|

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 102657 |    | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün   |
| 217145 |   | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall   |
| 218389 |  | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung   |
| 230322 |  | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen |