

hofs

## Schrägbodenregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1360 x 535 mm, Feldlast 300 kg, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 865239



## hofs Schrägboden-Regal

### Grundregal

Schrägbodenregal - Grundfeld




- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1360 x 535 mm
- Feldlast 300 kg
- Fach Breite x Tiefe 1300 x 500 mm
- 3 Ebene(n) mit Schrägboden, ohne Abdeckboden
- Die eingelagerte Ware gleitet durch eine Fachbodenneigung von 34 ° selbständig, aufgrund der eigenen Schwerkraft, zur Entnahmeseite


- Ebenen mit vorderer Anschlagkante zur Sicherung der Ware gegen das Herausfallen
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
- Entspricht der DGUV-Regel 108-007 (ehemals BGR 234)
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

## Technische Details






Möbeltyp	Regal	Fachtiefe	500 mm
Regaltyp	Schrägbodenregal	Nutzung	einseitig
Regalsystem	Stecksystem	Oberfläche Boden	verzinkt // kunststoffbeschichtet
Regalfeld	Grundfeld	Oberfläche Ständer	verzinkt // kunststoffbeschichtet
Material	Stahl	Regal Ausstattung	Böden
Höhe	2000 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Breite	1360 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Aussteifungstraversen
Tiefe	535 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Fachlast	100 kg	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Feldlast	300 kg	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Böden- / Ebenentyp	Schrägboden	Lieferumfang	Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Ausstattung	vordere Anschlagkante	Zertifizierung	RAL-Gütezeichen
Neigungswinkel	34 °	Garantie	5 Jahre
Abdeckboden	nein	Gewicht	47,17 kg
Fachbreite	1300 mm		

## Zubehör

150122		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau
865228		Schrägbodenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 535 mm, Feldlast 300 kg, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
865261		Schrägbodenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1306 x 535 mm, Feldlast 300 kg, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

865283		Schrägboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1300 x 600 mm, Für eine Fachlast von 100 kg, Ausgestattet mit vorderer Anschlagkante zur Sicherung der Ware gegen das Herausfallen, Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
--------	---	---

## Dazu passt auch ...

146386		Transportroller, Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Ladehöhe 160 mm, Plattform aus Kunststoff, mit Abrollrand, Konstruktion aus Polyethylen in rot, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Mit Polypropylen-Bereifung
203969		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
762906		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Inhalt 10 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen