

Plafondaanwezigheidsmelders - 1 kanaal

PD9-M-1C-SDB-IP65



wit mat, overeenkomstig RAL9010 , Code 92912 zilver mat,
overeenkomstig RAL9022
, Code 92913

Productinformatie

- Mini-aanwezigheidsmelder speciaal voor vochtige ruimtes (IP65)
- Met een **potentiaalvrij** schakelcontact
- Mastertoesteluitvoering
- Op deze mastermelder is één slave-melder direct aansluitbaar
- Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar
- Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds en in armaturen
- Inclusief Ø 45 mm afdekring en afdeklamellen
- **Toepassingsvoorbeelden:**
entree ruimtes, badkamers

Technische gegevens

| | |
|------------------------|--|
| Spanning: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Afmetingen: | Sensorkop: Ø 36 x 28 mm, Vermogensdeel: 154 x 38 x 25 mm |
| Verbruik: | 2,2 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend |

Detectiezone voor dwars

langs de melder lopen: 78 m² / 2,5 m Montagehoogte

Montagehoogte 2 m / 5 m / 2,5 m
min./max./aanbevolen:

**Beschermingsgraad/-
klasse:** IP65 / Klasse III

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +50 °C

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kabellengte: 350 cm

Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen: 2300 W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
300 W LED
max. inschakelstroom I_p (20 ms) = 80 A

Contacttype: 1x μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO

Nalooptijd: 15 s - 30 min, impuls


Inschakeldrempel: 20 - 1500 Lux
Gemengd licht meting

Bestelgegevens



| Omschrijving | Kleur | Code | EAN-Code |
|----------------------|---------------------------------------|-------|---------------|
| PD9-M-1C-SDB-IP65-IB | wit mat, overeenkomstig RAL9010 | 92912 | 4007529929122 |
| PD9-M-1C-SDB-IP65-IB | zilver mat, overeenkomstig RAL9022 | 92913 | 4007529929139 |

Accessoires



| Omschrijving | Kleur | Code | EAN-Code |
|----------------|--------------------------------|-------|---------------|
| BLE-IR-Adapter | zwart | 93067 | 4007529930678 |
| IR-PD9 | - | 92201 | 4007529922017 |
| IR-PD-Mini | - | 92159 | 4007529921591 |
| RC-filter | wit | 10880 | 4007529108800 |
| Mini RC-filter | zwart | 10882 | 4007529108824 |
| PD9-SDB | wit, overeenkomstig RAL9010 | 92915 | 4007529929153 |





power supply




sensor head




power supply




sensor head



Afmetingen 92912



Afmetingen 92913



Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit

Schakelschema