

Technisch specificatieblad

Bedradingskokers BE-DIN 62,5,
kanaalbreedte 125
Artikelnr. 6132379



Bedradingskoker voor de horizontale en verticale installatie in de schakelkast.

Directe wandmontage met dubbelzijdige kleefband of via de geïntegreerde vloerperforatie. Moeilijk ontvlambaar en zelfdovend na verwijdering van een inwerkende vlam. De lamellen in het bodemdeel van het kanaal kunnen zonder gereedschap uitgebrouwen worden.



PVC Polyvinylchloride

Producttekst normen	Getest volgens NEN-EN-IEC 50085-2-3.
Producttekst inhoud pakket	Bodemdeel en deksel in de set.

Stamgegevens

Bestelnr.	6132379
Type	BEDIN 62125 sgr
Kleur	steengrijs
RAL-nummer	7030
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	18 m
Gewicht	97,50 kg/100 m

Technische gegevens

Lengte	2.000,00 mm
Breedte	125,00 mm
Zijhoogte	63,00 mm
Diameter	0,00 mm
Uitvoering van de zijwand	gesleufd
Type bevestiging	Bodemperforatie
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Kruipstroomvast	<input checked="" type="checkbox"/>
Met bovenstuk	<input checked="" type="checkbox"/>
Nuttige doorsnede	6.700,00 mm ²
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Sleufafstand	10,00 mm
Sleufbreedte	4,00 mm
zelfblussend	<input checked="" type="checkbox"/>