

# Enkelvoudige drukknop voor Niko Home Control, bright white

111-51001

4 jaar  
garantie

Met deze drukknop voer je één bediening uit. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: bright white.

## Technische gegevens

Enkelvoudige drukknop voor Niko Home Control, bright white.

Enkelvoudige drukknop.

Drukknoppen bestaan in enkelvoudige en tweevoudige uitvoering zonder indicatieleds. Ze hebben dus één of meerdere actieknoppen waarmee de bewoner de Niko Home Control functies bedient.

Elke actieknop kan een lichtpunt of een lichtkring aansturen, een dimbaar lichtpunt op- of neerdimen of een sfeer oproepen. Een sfeer is een combinatie van geprogrammeerde outputstanden.

Om drukknoppen te bevestigen, klik je de drukknop op een Niko Home Control muurprint. De drukknop is bevestigd. De functies van de actieknoppen wijs je toe bij het programmeren van de installatie door tijdens de adresseringsfase functies te koppelen aan het unieke adres van elke actieknop. Deze gegevens worden opgeslagen in de controller.

Technische gegevens:

- rustspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- omgevingstemperatuur: 0 - 50°C
- kleur: bright white
- Kleur: white hoogglans (in de massa gekleurd, bij benadering NCS S 0500-N Glossy, RAL9003)
- Brandveiligheid

De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de drukknop van de muurprint.
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Markering: CE

