



Opbouwbehuizing
GA 612-2/1-0 AG
210004919-00

Productomschrijving

Opbouwbehuizing uit aluminium strengdrukprofiel met uit zink gegoten hoekverbindingen en bodemplaat uit plaatstaal voor 2 functiemodules.

Compleet voorzien van poedercoating resp. gelakt, geschikt voor loodrechte of vlakke montage. Voor de opname van montageramen MR 611-2/1 of Infobordmodule ISM 611-2/1.

Technische gegevens

Afmetingen (mm) B x H x D: 132 x 232 x 36,5

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
GA 612-2/1-0 AG	Opbouwbehuizing	Antraciet grijs	A	210004919-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 AG	Lakstift	Antraciet grijs	0	210007124-00

Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
GA 612-...	Montageset behuizing opbouw	Overige	E	200029981-00
MR 611-...	Sleutel voor montageframe	Overige	E	210007513-00

Opbouwbehuizing
GA 612-2/1-0 AG

210004919

Pagina 2





Opbouwbehuizing
GA 612-2/1-0 AG

210004919

Pagina 3

Vario 611 Montagehandleiding

Productinformatie

723 kB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

140 kB

[downloaden](#)

Extra informatie

140 kB

[downloaden](#)