

Produkt Datenblatt Modell uvex i-3 guard 9190 180

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

1. Produktcharakteristik

- individuell einstellbare, multifunktionale Premium-Schutzbrille
- Kombination aus weicher Polsterung im Stirnbereich und ergonomisch geformten Bügeln mit weichen Bügelenden sorgt für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- mehrstufige Bügelneigungsverstellung ermöglicht ein hohes Maß an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- weiche, verstellbare Nasenauflage ermöglicht Anpassung der Brille an den Träger und sorgt für angenehmen, rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- inkl. Zusatzrahmen für zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- Standardgröße, auch als schmale Variante erhältlich
- metallfrei

2. Technische Details Tragkörper

Fassung

Material	TPU/TPE
Ausführung	mehrstufige Bügelneigungsverstellung
Farbe	anthrazit, blau

Zusatzrahmen

Material	TPR/EVA
Farbe	schwarz
Artikelnummer Ersatzrahmen	9190001

Kennzeichnung

Hersteller	W
EN-Norm	166
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Konformitätszeichen	CE

3. Technische Details Scheibe

Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm bei PD
Beschichtung	uvex supravision excellence
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV400




Kennzeichnung

Schutzstufe	2C-1,2 (EN 170)
Hersteller	W
optische Klasse	1
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen	K

Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	

4. Logistische Informationen

Produkt

Gewicht	36g		
Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben)			
	Bild nur als Referenz		
	156 x 151 x 48		
	VE 1	VE 2	VE 3
EAN-Code	4031101821948	4031101821948	4031101821948
Menge in Stk.	1	10	160
Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben)	 Bild nur als Referenz		
	65 x 150 x 60	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Nettogewicht in g (ungefähre Angaben)	36	360	5.760
Bruttogewicht in g (ungefähre Angaben)	66	765	13.110
Ursprungsland	Deutschland		

5. Sonstiges

Normerfüllung	EN 166 + EN 170
PSA-Kategorie	Kategorie II