



MONTO®

Sprossen-Seilzugleiter Robilo® zweiteilig




Leichte, zweiteilige Aluminium-Sprossen-Seilzugleiter mit komfortabler Höhenverstellung.

- + Die Aluminium-Seilzugleiter mit der komfortablen Höhenverstellung
- + Leicht bedienbare Seilführung für hohe Funktionalität
- + Von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- + Stabile Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- + Zusätzlich mit einer Traverse für mehr Standsicherheit ausgestattet
- + Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)



Zubehör:
Leiternspitzen (Paar)
Art.-No. 121400



| Sprossenanzahl | | | 2 x 15 | 2 x 18 |
|---|---|-----------|---------------|---------------|
| 1 |  | A bis ca. | m 8,45 | 9,80 |
| | | B ca. | m 6,45 | 7,80 |
| | | C ca. | m 7,70 | 9,10 |
| | | D ca. | m 7,45 | 8,80 |
| 2 |  | A bis ca. | m 5,25 | 6,05 |
| | | B ca. | m 3,25 | 4,05 |
| | | C ca. | m 4,35 | 5,20 |
| | | D ca. | m 4,20 | 5,00 |
| Traversenbreite ca. | | m | 1,15 | 1,25 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 20,5 | 27,6 |
|  | Breite (B) ca. | m | 0,40 | 0,45 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 |
| | Länge (L) ca. | m | 4,40 | 5,20 |
| Art.-No. | | | 129840 | 129871 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Seite 96 | 2 x 15 - 2 x 18 |
| | ① | ② | ④ | ⑥ | ⑧ |

