

Han-Eco Cable gland M25



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 41 000 5121
Beschreibung	Han-Eco Cable gland M25
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19410005121

Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Gehäusebaureihe	Han-Eco®
Zubehörtyp	Kabelverschraubung

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	10 Nm Stutzen 4 Nm Hutmutter
Schlüsselweite	29
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Verschraubungsgröße	M25
Klemmbereich	9 ... 17 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabelverschraubungen	Polyamid (PA)
Farbe Zubehör	RAL 9005 (tiefschwarz)
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	2
Nettogewicht	16,92 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	84849000
GTIN	5713140193000
eCl@ss	27140801 Kabelverschraubung (Elektroinstallation)