


Kugelbinder

BT

- Das Perlendesign macht die Montage und Demontage einfach
- Das Design verhindert außerdem ein Verrutschen
- Kann zusammen mit dem Befestigungsclip für Kugelbinder, s. Seite 242, verwendet werden




PP, RMS-10				PP, RMS-01		Typ	Maße (mm)		Stück/VPE
Rot	Gelb	Blau	Schwarz	Schwarz	Natur		A	Max. Bündel Ø (mind. 3 Kugeln müssen eingerastet sein)	
BT-2-10-RD	BT-2-10-YL	BT-2-10-BL	BT-2-10-BK	BT-2-01-BK	BT-2-01-NT	1	63.5	14.3	1000
BT-4-10-RD	BT-4-10-YL	BT-4-10-BL	BT-4-10-BK	BT-4-01-BK	BT-4-01-NT	1	101.6	25.4	1000
BT-5-10-RD	BT-5-10-YL	BT-5-10-BL	BT-5-10-BK	BT-5-01-BK	BT-5-01-NT	1	127.0	31.8	1000
BT-6-10-RD	BT-6-10-YL	BT-6-10-BL	BT-6-10-BK	BT-6-01-BK	BT-6-01-NT	1	152.4	44.5	1000
BT-8-10-RD	BT-8-10-YL	BT-8-10-BL	-	BT-8-01-BK	BT-8-01-NT	2	222.3	60.3	1000
BT-10-10-RD	BT-10-10-YL	BT-10-10-BL	BT-10-10-BK	BT-10-01-BK	BT-10-01-NT	2	273.1	85.7	1000
BT-12-10-RD	BT-12-10-YL	BT-12-10-BL	BT-12-10-BK	BT-12-01-BK	BT-12-01-NT	2	323.9	92.1	1000

Kugelkabelbinder - nicht lösbar



LBT

UL94 V-2, Nylon 6/6, RMS-01, natur



Artikelnummer	Min. Zugfestigkeit (Kg)	Max. Bündel Ø (mm)	Stück/VPE
LBT-18-01	8	35.6	1000