

Festo AG & Co. KG

8049237

## Kipprollenhebel VAOM-R4-20-D2-32

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

### Festo Datenblatt

<b>Merkmal</b>	<b>Eigenschaft</b>
Breite	20 mm
Betätigungsart	mechanisch
Einbaulage	Bewegungsebene
Konstruktiver Aufbau	Kipprollenhebel
Steuerart	direkt
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Befestigungsart	festgeschraubt
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Betätigungsaufsatz	Stahl verzinkt

© 2018 Festo AG & Co. KG