

fetra Schiebebügelwagen

Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 900 x 600 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 1 Stirnwand (offen), Schiebebügel klappbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit TPE-Bereifung



fetra
Transportgeräte



Artikelnummer: 120793



fetra Schiebebügelwagen

Traglast 250 kg


Schiebebügelwagen

- Traglast 250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 900 x 600 mm
- Ladehöhe 240 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 1 Stirnwand (offen)
- Schiebebügel klappbar
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit TPE-Bereifung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Schiebebügel	1 Stück
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Klappfunktion	Schiebebügel klappbar
Traglast	250 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
klappbar	ja	Bereifung	TPE
Ladehöhe	240 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenlänge	900 mm	Radanordnung	rechteckig
Ladeflächenbreite	600 mm	Anlieferung	zerlegt
Material Plattform	Holz	Oberfläche	pulverbeschichtet
Aufbauten	1 Stirnwand (offen)	Farbe	brillantblau // RAL5007
nestbar	nein	Garantie	10 Jahre
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	25 kg
Material	Stahl		

Zubehör

146367		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158759		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 160 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
309734		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 160 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar