

Produktinformation

Hochdruckreiniger 100 bar



EAN: 0088381616881

HW102

Leistungsaufnahme	1.300 Watt
Motortyp	Universal-motor
Pumpe	Triplex Taumelscheiben
Druck	100 bar
Zulauftemperatur	50 °C
Gewicht	5,8 kg



Lieferumfang:

Lanze variabel
Reinigungsmittelinjektor
Pistole
Lanzenverbindung 27cm
Hochdruckschlauch 5m
Turbolanze

Best.-Nr.:

3640640
3640090
3320152
3320130
3640630
3320120

- Ideal zur Reinigung von Motorrädern, Gartenmöbeln und Balkonen
- Ausziehbarer Handgriff
- Hochdruckschlauch aus thermoplastischem Kunststoff
- Schnellkupplungssystem für Zubehör und Schlauch
- Total-Stop-System (TSS)
- Transparenter, von außen einsehbarer Wasserfilter
- Integrierte Zubehöralterung
- Gummibereifte Räder

Schalldruckpegel (L_{pA})
K-Wert Geräusch

85,7 dB(A)
3 dB(A)

Vibration
Schallleistungspegel (L_{WA})

3,7 m/s²
94 dB(A)

K-Wert Vibration

1,5 m/s²

Stand: 8-4-2016

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de