

# HSM SECURIO P40I

1x5mm + OMDD

# HSM®



Artikelnummer	1884121M	Geräuschpegel (Leerlauf)	55 dB
EAN Code	4026631058858	eclass 5.1	24320704
Schnittgut		UN/SPSC	44101603
Schnittart	Partikelschnitt	Leistungsaufnahme des Motors	1300 W
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	<b>P-7 F-3</b>	Spannung	230 V
Schnittbreite	1 mm	Frequenz	50 Hz
Partikellänge	5 mm	Tiefe	550 mm
Schnittleistung (80g/m <sup>2</sup> )	9 Blatt	Breite	580 mm
Eingabebreite	330 mm	Höhe	1020 mm
Behälter-/Auffangvolumen	145 l	Gewicht	78 kg
Schnittgeschwindigkeit	85 mm/s	Farbe	weiss

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Leistungsstarker Datenvernichter für hohe Durchsatzleistung. Dieser Schredder überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Papiermengen in Abteilungen mit bis zu 15 Personen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Integrierter automatischer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung.
- Separates OMDD-Schneidwerk (2 x 2 mm) mit Auffangbehälter für Vernichtung von optischen und magnetischen Datenträgern.
- Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung.
- Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschaltautomatik.