

Sobreponer monopunto

Cerrojos

Los cerrojos TESA de sobreponer son el complemento ideal para aumentar el nivel de seguridad de cualquier puerta.

Funciones

- » 2101 y 2110: botón interior, llave exterior.
- » 2111: llave por ambos lados.
- » 2112: botón al interior y retenedor de apertura automático.

Características

- » Palancas de acero niquelado.
- » El cerradero lateral constituye una caja cerrada de acero reforzado que impide el apalancamiento.
- » Mecanismo protegido en caja cerrada de acero.
- » Escudo de seguridad ESTS antitaladro y antimordaza en los modelos equipados con cilindro de seguridad.
- » El cilindro estándar permite la instalación en puertas de hasta 48mm de espesor. Existen en opción cilindros con lengüeta regulable que alcanzan hasta 80mm de espesor de puerta.
- » Modelo 2101 disponible con cilindro TE-5.
- » Resto de modelos disponibles con cilindros TE5, T60, T80 y T10.
- » Acabados en esmaltado oro o esmaltado cromo.




2110



2111


2110

Cilindro	Acab.	Embalaje	Referencia
T10	AE	4	2110T14E
T10	AC	4	2110T14C
T80	AE	4	2110T84E
T80	AC	4	2110T84C
T60	AE	4	2110T64E
T60	AC	4	2110T64C



2111


Cilindro	Acab.	Embalaje	Referencia
T10	AE	4	2111T14E
T10	AC	4	2111T14C
T80	AE	4	2111T84E
T80	AC	4	2111T84C
T60	AE	4	2111T64E
T60	AC	4	2111T64C



Serie DIVA cerrojillo

- » Cerrojo de sobreponer para puertas de madera.
- » Entrada 50mm.
- 3 bulones diámetro 18mm, longitud 20mm.
- Salida de bulones manual.
- » Acabados: cava, aluminio.
- » Escudo de seguridad.
- » Cilindro seguridad europerfil T60, T80, TX80.
- » Embalaje unitario.

Cilindro	Mano	Acab.	Entrada	Puntos	Referencia
T60	Reversible	Aluminio	50	1	DIVACJ05T6AL
T60	Reversible	Cava	50	1	DIVACJ05T6CA



Longitud de cilindro standard para puertas de 40 a 50 mm.