

C12 PPC-0 | M12™ Akku-Rohrschneider



- Schnittkraft von 175 kg/cm²
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Schneidet 50-mm-PEX- und PP-Rohre in 3 Sekunden
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Elektronik mit Gasgebeschalter und Überlastschutz
- Sehr scharfes, rostfreies Schneidmesser für gratfreien Schnitt
- Über 200 Schnitte pro Akkuladung

Max. Schnittleistung (mm)	50
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 500
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933416550