

Artikelnummer: 129849

Kurzbeschreibung: Tafelwagen zwaar, 4 legborden 1000 x 700, H=122

Langbeschreibung: Etagewagen, 4 laadvlakken, 1000 x 700 mm, draagvermogen 500 kg, voor productie en werkplaats: Stalen buis (a^o 26,9 x 1,75 mm). Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing. Platform van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Hoekig stalen frame (40/40/3 mm). Poedercoating in gentiaanblauw (RAL5010).

- Laadoppervlak: 1000 x 700 mm
- Buitenafmetingen: 1150 x 700 mm
- Vloerhoogte: 280/590/1220 mm
- Hoogte duwbeugel: 890 mm
- Draagvermogen: 500 kg
- Wiel a^o: 200 mm
- Eigen gewicht: 88 kg

