


IQS-Steckanschlüsse - Standard

Schott-Steckverschraubungen mit Innengewinde

Standard

Typ	G	D	A	E _{max}	Typ	G	D	A	E _{max}
IQSSF 184	G 1/8"	4	M 12 x 1	5	IQSSF 1412	G 1/4"	12	M 22 x 1	9
IQSSF 186	G 1/8"	6	M 14 x 1	7	IQSSF 386	G 3/8"	6	M 14 x 1	7
IQSSF 188	G 1/8"	8	M 16 x 1	9	IQSSF 388	G 3/8"	8	M 16 x 1	9
IQSSF 144	G 1/4"	4	M 12 x 1	5	IQSSF 3810	G 3/8"	10	M 20 x 1	7
IQSSF 146	G 1/4"	6	M 14 x 1	7	IQSSF 3812	G 3/8"	12	M 22 x 1	9
IQSSF 148	G 1/4"	8	M 16 x 1	9	IQSSF 1212	G 1/2"	12	M 22 x 1	9
IQSSF 1410	G 1/4"	10	M 20 x 1	7					



L-Steckverschraubungen, kurz

Standard

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
IQSL 184	R 1/8"	4	IQSL 1410	R 1/4"	10	IQSL 3816	R 3/8"	16
IQSL 186	R 1/8"	6	IQSL 1412	R 1/4"	12	IQSL 126	R 1/2"	6
IQSL 188	R 1/8"	8	IQSL 386	R 3/8"	6	IQSL 128	R 1/2"	8
IQSL 1810	R 1/8"	10	IQSL 388	R 3/8"	8	IQSL 1210	R 1/2"	10
IQSL 144	R 1/4"	4	IQSL 3810	R 3/8"	10	IQSL 1212	R 1/2"	12
IQSL 146	R 1/4"	6	IQSL 3812	R 3/8"	12	IQSL 1214	R 1/2"	14
IQSL 148	R 1/4"	8	IQSL 3814	R 3/8"	14	IQSL 1216	R 1/2"	16



L-Steckverschraubungen, kurz, zylindrisches Gewinde

Standard

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
IQSL M33	M 3	3	IQSL 144 G	G 1/4"	4	IQSL 3814 G	G 3/8"	14
IQSL M34	M 3	4	IQSL 146 G	G 1/4"	6	IQSL 3816 G	G 3/8"	16
IQSL M53	M 5	3	IQSL 148 G	G 1/4"	8	IQSL 126 G	G 1/2"	6
IQSL M54	M 5	4	IQSL 1410 G	G 1/4"	10	IQSL 128 G	G 1/2"	8
IQSL M56	M 5	6	IQSL 1412 G	G 1/4"	12	IQSL 1210 G	G 1/2"	10
IQSL 184 G	G 1/8"	4	IQSL 386 G	G 3/8"	6	IQSL 1212 G	G 1/2"	12
IQSL 186 G	G 1/8"	6	IQSL 388 G	G 3/8"	8	IQSL 1214 G	G 1/2"	14
IQSL 188 G	G 1/8"	8	IQSL 3810 G	G 3/8"	10	IQSL 1216 G	G 1/2"	16
IQSL 1810 G	G 1/8"	10	IQSL 3812 G	G 3/8"	12			



L-Steckverschraubungen, mittellang, zylindrisches Gewinde

Standard

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
IQSL M54 L	M 5	4	IQSL 144 GL	G 1/4"	4	IQSL 388 GL	G 3/8"	8
IQSL M56 L	M 5	6	IQSL 146 GL	G 1/4"	6	IQSL 3810 GL	G 3/8"	10
IQSL 184 GL	G 1/8"	4	IQSL 148 GL	G 1/4"	8	IQSL 3812 GL	G 3/8"	12
IQSL 186 GL	G 1/8"	6	IQSL 1410 GL	G 1/4"	10	IQSL 128 GL	G 1/2"	8
IQSL 188 GL	G 1/8"	8	IQSL 1412 GL	G 1/4"	12	IQSL 1210 GL	G 1/2"	10
IQSL 1810 GL	G 1/8"	10	IQSL 386 GL	G 3/8"	6	IQSL 1212 GL	G 1/2"	12



L-Steckverschraubungen, lang

Standard

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
IQSLL 184	R 1/8"	4	IQSLL 148	R 1/4"	8	IQSLL 3812	R 3/8"	12
IQSLL 186	R 1/8"	6	IQSLL 1410	R 1/4"	10	IQSLL 3814	R 3/8"	14
IQSLL 188	R 1/8"	8	IQSLL 1412	R 1/4"	12	IQSLL 1210	R 1/2"	10
IQSLL 1810	R 1/8"	10	IQSLL 386	R 3/8"	6	IQSLL 1212	R 1/2"	12
IQSLL 144	R 1/4"	4	IQSLL 388	R 3/8"	8	IQSLL 1214	R 1/2"	14
IQSLL 146	R 1/4"	6	IQSLL 3810	R 3/8"	10	IQSLL 1216	R 1/2"	16



L-Steckverschraubungen, lang, zylindrisches Gewinde

Standard

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
IQSLL M33	M 3	3	IQSLL 188 G	G 1/8"	8	IQSLL 386 G	G 3/8"	6
IQSLL M34	M 3	4	IQSLL 1810 G	G 1/8"	10	IQSLL 388 G	G 3/8"	8
IQSLL M53	M 5	3	IQSLL 144 G	G 1/4"	4	IQSLL 3810 G	G 3/8"	10
IQSLL M54	M 5	4	IQSLL 146 G	G 1/4"	6	IQSLL 3812 G	G 3/8"	12
IQSLL M56	M 5	6	IQSLL 148 G	G 1/4"	8	IQSLL 1210 G	G 1/2"	10
IQSLL 184 G	G 1/8"	4	IQSLL 1410 G	G 1/4"	10	IQSLL 1212 G	G 1/2"	12
IQSLL 186 G	G 1/8"	6	IQSLL 1412 G	G 1/4"	12	IQSLL 1216 G	G 1/2"	16



L-Steckverschraubungen, langer Körper

Standard

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
IQSLLK 184	R 1/8"	4	IQSLLK 146	R 1/4"	6	IQSLLK 388	R 3/8"	8
IQSLLK 186	R 1/8"	6	IQSLLK 148	R 1/4"	8	IQSLLK 3810	R 3/8"	10
IQSLLK 188	R 1/8"	8	IQSLLK 1410	R 1/4"	10	IQSLLK 3812	R 3/8"	12
IQSLLK 1810	R 1/8"	10	IQSLLK 1412	R 1/4"	12	IQSLLK 1210	R 1/2"	10
IQSLLK 144	R 1/4"	4	IQSLLK 386	R 3/8"	6	IQSLLK 1212	R 1/2"	12



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.