



Description:

Nourrices à carburant PROFI, 20 L, noir, PEHD avec homologation NU pour le transport d'essence, de diesel et d'autres matières dangereuses

- conforme aux exigences de sécurité les plus élevées, robuste et résistant aux chocs
- fabrication contrôlée par le TÜV et convient pour E10
- empilable pour un gain de place et compatible avec la fixation réf. 435500
- avec tube de sortie intégré dans le corps de la nourrice et raccord fileté imperdable avec sécurité enfant, noir
- pour identifier (conformément à la directive SGH et à l'ADR) les nourrices remplies de carburant, nous recommandons nos autocollants pour nourrices réf. 306100
- pas de particules de rouille et conductivité thermique inférieure par rapport aux nourrices métalliques
- sur demande : marquage, étiquetage et couleur personnalisée
- accessoires et pièces de rechange distincts disponibles : tuyaux de sortie, étiquettes d'étiquetage des dangers (306100)
- N° d'homologation NU 3H1/Y/150/./D/BAM 12924-huen
- r = Ø intérieur de l'orifice de remplissage = 29 mm / a = Ø de filetage extérieure= 38 mm
- p=profondeur=165 mm l=largeur=350 mm h=hauteur=495 mm
- Couple de serrage : 8 nm

Informations:

Article

Numéro d'article	802042
GTIN	4007228801934
Tarif douanier	39233090
Unité d'emballage (VE)	3

Couleur	noir
Volume en l	20
Poids (kg)	1,25
T x B x H (mm)	165 x 350 x 495

Suremballage

Contenu en morceaux	3
T x B x H (mm)	530 x 395 x 545

Poids par récipient (kg)	4,35
--------------------------	-------------

Palette

Nombre de cartons	16
Nombre de couches	4
L x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,33

Carton par étage	4,0
Poids (kg)	89,6