

Artikelnummer: 122927

Kurzbeschreibung: Wegesperre mit Gasdruckfeder, feste Auflagestütze, 5330 mm

Langbeschreibung: Wegesperre mit Gasdruckfeder, feste Auflagestütze: Mittelschwere, einfache und handbetätigte Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung, zum Aufdübeln oder Einbetonieren mittels Montagekorb (Zubehör). Vertikal schwenkend. Rechteck-Sperrbalken (93 x 46 mm) aus hochfestem Aluminium mit einem 15 mm hohen Antisitzsteg. Pulverbeschichtet in Reinweiß (RAL 9010). Beidseitig mit mehreren 0,5 m langen, rot/weißen Reflexionsstreifen versehen. Schließung der Hauptstützenverriegelung mittels bauseitigem Vorhangschloss am Edelstahlbolzen. Haupt- und Auflagestütze aus Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Verkehrsrot (RAL 3020). Auflagenstütze (70 x 40 x 3 mm), höhenverstellbar -100/+150 mm vorgerüstet für die Verwendung eines bauseitigen Vorhangschlusses Gesamtbreite 3330 mm
Schrankenbaumlänge: 3000 mm Durchfahrbreite: 2810 mm Gesamtbreite 4330 mm
Schrankenbaumlänge: 4000 mm Durchfahrbreite: 3810 mm Gesamtbreite 5330 mm
Schrankenbaumlänge: 5000 mm Durchfahrbreite: 4810 mm Gesamtbreite 3330 mm
Schrankenbaumlänge: 6000 mm Durchfahrbreite: 5810 mm



EAN/GTIN: 4046675332622