

Artikelnummer: 129049

Kurzbeschreibung: Fahrwerk 6951, verstellbar,
6000 kg Tragkraft

Langbeschreibung: Fahrwerk 6951, verstellbar:
Ideal für den leichten und sicheren Transport von
Maschinen und anderen schweren Gegenständen.
Stabile Stahl-Schweißkonstruktion mit Handgriffen
aus Rundstahl, pulverbeschichtet, blau (RAL 5007).
Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage.
Mit großen, kugelgelagerten Nylon- bzw.
Stahlrollen. Tragkraft: 6000 kg Tragplatte: L 250 x
B 200 mm Außenmaße: L 320 x B 268 x T 110
mm Verstellbereich: 500 - 1190 mm 4 Achsen 8
Rollen Rollengröße: \varnothing 85 x B 90 mm Gewicht:
30 kg Lieferumfang: 2 Transportroller und 2
Verbindungsstangen aus Rundstahl

EAN/GTIN: 4017976069517

