

Hanselifter Mobiler Elektro- Scherenhubtisch

Traglast 350 kg, Plattform Länge x Breite 910 x 500 mm, Doppelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz

Artikelnummer: 520990



Hanselifter Scherenhubtisch

Traglast 350 kg

Mobiler Elektro-Scherenhubtisch




- Traglast 350 kg
- Plattform Länge x Breite 910 x 500 mm
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- Hubausführung elektrisch
- Hubgeschwindigkeit mit Last 90 mm/s, ohne Last 110 mm/s
- Doppelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- mit Netzadapter 230V/50 Hz, Akkubetrieb möglich
- mit integriertem Ladegerät
- mit Schiebebügel
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung
- Länge x Breite 1180 x 500 mm

- Gewicht 142 kg

Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Hubtischtyp	Mobiler Scherenhubtisch	Material Rollen	Polyurethan
Traglast	350 kg	Rad-Ø	125 mm
Länge Plattform	910 mm	Länge	1180 mm
Breite Plattform	500 mm	Breite	500 mm
Hubhöhe (min.)	370 mm	Wiegefunktion	nein
Hubhöhe (max.)	1300 mm	Spannungsversorgung	Netzadapter 230V/50 Hz, Akkubetrieb möglich
Griffhöhe	920 mm	Oberfläche Plattform	pulverbeschichtet
Hubgeschwindigkeit mit Last	90 mm/s	Farbe Plattform	blau // RAL5012
Hubgeschwindigkeit ohne Last	110 mm/s	Oberfläche Schere	pulverbeschichtet
Scheren Ausführung	Doppelschere	Farbe Schere	schwarz
Bedienung Hub	elektrisch	WEEE-Registrierungsnummer	DE44935883
Bedienung Fahrwerk	manuell	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Griff	Schiebebügel	Marke laut EAR-Register	Hanselifter
Material	Stahl	Gewicht	142 kg
Material Plattform	Stahl		

Dazu passt auch ...

147738		PE-Paletten-Aufsatzwanne, für Kleingebinde, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Breite x Tiefe 170 x 600 x 400 mm
521526		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 50er Kern, Abroller aus Metall in rot
526741		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und 2 Anbaufelder), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 3068 x 436 mm, Fachlast 150 kg, 3 Regalfelder mit je 4 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung