

Halogenglühlampe 10x44mm Import, GY6,35 12V 35W

Artikel-Nr. 42714

Lampenleistung:	35 W
Lampenspannung:	12 - 12 V
Nennstrom:	2917 mA
Lichtstrom:	600 lm
Sockel:	GY6,35
Farbtemperatur:	3000 K
Durchmesser:	10 mm
Gesamtlänge:	44 mm
Geeignet für Backofen:	Nein
UV-Schutz:	Ja
Axiale Wendel:	Nein
Niederdrucktechnik:	Ja
Infrarottechnik:	Nein
Ausführung:	klar
Xenon:	Nein



Halogenglühlampe 10x44mm Import Halogen-Stiftsockellampe - Import - GY6,35, klar. Diese Stiftsockel-Lampen erweitern die Funktionalität und die Einsatzbereiche des Halogenlichts. Für den Einsatz in Halogentischleuchten und Projektoren geeignet.

Energieeffizienzklasse: C
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 38

Letzte Aktualisierung am: 21.02.2014 12:28:03



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.