

Unmanaged Industrial Ethernet Switch ZERO-RS

- Flach: nur 17,5 mm tief

 5 / 8 x RJ45 Fast Ethernet 10/100BaseTX Port
- minimale Einbautiefe von 17,5 mm
- PROFINET geeignet
- mit Verpolungsschutz
- alle Ports mit Auto Negotiation, MDI-X Erkennung & Poliarity
- Spannungsbereich: 6 36 V DC
- mit LED-Änzeige
- Betriebstemperatur: von -40° bis +70°
- Material Gehäuse: Aluminium eloxiert / Edelstahl
- Schutzart: IP30
- Montage: auf 35 mm DIN-Trageschiene (nicht im Lieferumfang)

Maße 5 Port: (B)17,5 x (T)66 x (H)89 mm Maße 8 Port: (B)17,5 x (T)66 x (H)140 mm

Anwendungsbeispiele:

- ideal als Einsteigermodell
- für raue Umgebungen wie z.B Industriehallen und Produktionsbereiche
- einsetzbar im geschützten Außenbereich

Für wen geeignet:

- für Industrieunternehmen mit EDV-gestützter Produktion
- für EDV Systemhäuser die im Bereich Industrial Ethernet aktiv sind







Unmanaged Industrial Ethernet Switch ZERO-RS, 8 Port

offinal aged incustral Effect owner Zerro Flo, 5 Fort			onmanaged industrial Euromet Switch ZEHO Ho, o'r o't		
Produkt	Ausführung	Übertragung	Ports	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Unmanaged Industrial Ethernet Switch ZERO-RS	RJ45	10/100Base TX 10/100Base TX	5 8	ZERO-RS5-1401 214601	19006224 19006225