

armoire à tiroirs

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 805 x 695 mm, 9 tiroir(s), verrouillable avec verrouillage centralisé, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair



Numéro d'article: 118322



Armoire à tiroirs

armoire à tiroirs


- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 805 x 695 mm
- 9 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x75 mm/6x100 mm/1x150 mm
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- avec cadre pour étiquettes
- force par tiroir 75 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec verrouillage centralisé
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair

Détails techniques

type de meuble	armoire	extension tiroir	100 %
type d'armoire	armoire à tiroirs	champ d'inscription	cadre pour étiquettes
matériau	tôle d'acier	couleur du corps	gris clair // RAL7035
hauteur	1000 mm	couleur de la face avant	bleu // RAL 5012
largeur	805 mm	surface de corps	finition peinture époxy
profondeur	695 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
équipement armoire	tiroirs	blocage d'extension	blocage d'extension
nombre de tiroirs	9 pièce	verrouillable	oui
nombre x hauteur tiroirs	2x75 mm/6x100 mm/1x150 mm	système de fermeture	verrouillage centralisé
hauteur frontale 75 mm	2 pièce	cloison de séparation médiane	non
hauteur frontale 100 mm	6 pièce	poignée	poignée barre
hauteur frontale 150 mm	1 pièce	roulant	non
capacité de charge de tiroir	75 kg	Poids	200 kg
glissière tiroir	à roulement à billes		

Accessoires

118345



kit de séparateurs pour tiroirs, 360 pièces