


tapis antifatique

Rotterdam

marchandise au mètre, hauteur x largeur 12,7 x 600 mm, longueur max. 18300 mm, En vinyle avec surface striée dans le sens de la longueur en Dyna Shield™ coloris gris, permet une station debout sûre grâce aux stries longitudinales



Numéro d'article: 235491



tapis antifatique

- Convient pour zones sèches, industrielles, par ex. usines, convoyeurs, zones de logistique et d'emballage, entrepôts en intérieur
- marchandise au mètre
- hauteur x largeur 12,7 x 600 mm, longueur max. 18300 mm
- En vinyle avec surface striée dans le sens de la longueur en Dyna Shield™ coloris gris
- les bordures biseautées réduisent le risque de trébuchement
- permet une station debout sûre grâce aux stries longitudinales
- fonction anti-dérapante R10 testée selon DIN 51130 et BGR 181

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------|----------|
| équipement du poste de travail | revêtement de sol | largeur | 600 mm |
| revêtement de sol | tapis antifatique | longueur max. | 18300 mm |

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| confection | marchandise au mètre | équipement revêtement de sol | bordures biseautées |
| convient pour (secteurs) | zones sèches, industrielles | fonction revêtement de sol | permet une station debout sûre grâce aux stries longitudinales |
| lieu d'utilisation | intérieur | conducteur d'électricité | non |
| matériau de surface de roulement | vinyle | difficilement inflammable | oui |
| surface de revêtement de sol | stries dans le sens de la longueur | norme | DIN 51130 // BGR 181 |
| couleur | gris | Poids | 2,3 kg |
| hauteur | 12,7 mm | | |

Accessoires

235625



nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts

Cela s'adapte aussi ...

213069



ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 30 m x 75 mm

221861



chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE

227867



casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu

227891



chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute