

lampe de poche DEL

MAULkronos XL

boîtier en aluminium anodisé, DEL CREE haute performance, portée d'éclairage 295 m, faisceau lumineux réglable en continu (fonction zoom) pour éclairage de proximité diffus ou éclairage de loin concentré et 3 niveaux d'éclairage : luminosité élevée (100 %), luminosité faible (25 %), lumière stroboscopique (flashes lumineux) pour prévenir les dangers, avec pile 3x1,5 V/type D



lot 2 pièce

Numéro d'article: 239233



lampe de poche DEL

- pour une utilisation en extérieur
- diamètre x longueur 39 x 287 mm
- boîtier en aluminium anodisé
- DEL CREE haute performance
- durée d'éclairage 33 - 100 h
- portée d'éclairage 295 m
- avec variateur à 2 niveaux
- faisceau lumineux réglable en continu (fonction zoom) pour éclairage de proximité diffus ou éclairage de loin concentré et 3 niveaux d'éclairage : luminosité élevée (100 %), luminosité faible (25 %), lumière stroboscopique (flashes lumineux) pour prévenir les dangers
- tête avec protection anti-roulement







- avec poignée antidérapante
- avec pile 3x1,5 V/type D
- indice de protection IPX4 : protection contre les projections d'eau de tous les côtés

Détails techniques

fournitures de bureau	lampes de bureau	fonction lampe	faisceau lumineux réglable en continu, 3 niveaux d'éclairage
type de lampe	lampe de poche DEL	exécution tête de lampe	tête avec protection anti-roulement
lieu d'utilisation	extérieur	matériau de boîtier	aluminium
type d'ampoule	DEL CREE	surface de boîtier	anodisé
Portée d'éclairage	295 m	longueur	287 mm
Durée d'éclairage	33-100 h	diamètre	39 mm
flux lumineux	419	indice de protection IP	X4 : protection contre les projections d'eau de tous les côtés
avec variateur	avec variateur à 2 niveaux	Numéro d'enregistrement DEEE	DE56172171
alimentation	pile 3x1,5 V/type D	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
équipement lampe	poignée antidérapante	Poids	0,42 kg

Cela s'adapte aussi ...

146390		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en noir, face arrière magnétique
218985		aimant « Happy », diamètre 20 mm, en jaune, avec 0,3 kg force d'adhérence
223733		ruban adhésif de bureau, support en polypropylène, longueur rouleau 33 m, en transparent
525443		porte-étiquettes, hauteur x longueur 10 x 50 mm, face arrière magnétique