

armoire universelle en acier inoxydable

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 400 mm, 4 niveaux avec tablette en acier inoxydable, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps un côté brossé, face avant un côté brossé



Numéro d'article: 520155

Armoire universelle

armoire universelle en acier inoxydable

- convient pour entreprises des secteurs de la médecine, de la chimie et de la transformation des aliments
- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 400 mm
- force par plateau 45 kg
- en acier inoxydable, soudé de manière stable
- 4 niveau(x) avec tablette en acier inoxydable
- réglable par pas de 25 mm
- porte à double battant
- portes à fleur
- portes à stabilité élevée grâce au profilé en caisson intérieur
- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle
- corps un côté brossé
- face avant un côté brossé

Détails techniques




type de meuble	armoire	exécution porte	à fleur
type d'armoire	armoire universelle	verrouillable	oui

convient pour (secteurs)	médecine, chimie et transformation des aliments	système de fermeture	serrure à cylindre
type de porte	porte à double battant	soubassement	socle
hauteur	1950 mm	matériau	acier inoxydable
largeur	1000 mm	matériau de finition	soudé
profondeur	400 mm	propriété matériau	résistante au froid, à la chaleur, à l'humidité et de nombreux produits chimiques, résistante à l'usure et à la corrosion, facile
équipement armoire	tablettes	stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	tablette réglable au pas	25 mm
type tablette/niveau	tablette en acier inoxydable	cloison de séparation médiane	non
charge tablette	45 kg	roulant	non
surface de corps	un côté brossé	Poids	79 kg
surface de face avant	un côté brossé		

Accessoires

520165	·	tablette en acier inoxydable pour armoire universelle, largeur x profondeur 1000 x 400 mm, force 45 kg, en acier inoxydable
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé