


■ DATENBLATT: DATENSCHRANK ZERLEGBAR DSZ



■ TECHNISCHE DATEN

- Pulverbeschichtetes Stahlblechskelett 1,5 mm
- Höhen: 15, 18, 22, 27, 32, 37, 42, 45 und 47 HE
- Breiten: 600 und 800 mm
- Tiefen: 600, 800, 900, 1.000 und 1.200 mm
- Abnehmbare Teile:
 - Vorderteil: 105 mm
 - Rückteil: 105 mm
- Mittelteil geschweißt:
 - 390 mm bei 800 tiefem Schrank
 - 590 mm bei 800 tiefem Schrank
 - 690 mm bei 900 tiefem Schrank
 - 790 mm bei 1.000 tiefem Schrank
 - 990 mm bei 1.200 tiefem Schrank
- Farbe:
 - Hellgrau RAL 7035
 - Steher Blau RAL 5005
- Maximallast bei gleichmäßiger Verteilung:
 - 15 – 22 HE: 300 kg
 - 27 – 47 HE: 400 kg
- Schutzart: IP 30
- Sichttüre aus Verbundsicherheitsglas 4 mm inkl. komfortablem Schwenkhebel. Vorbereitet für Halbzylinder. Halbzylinder (Bestellnr.: DV900333) optional erhältlich.
- Türe rechts angeschlagen. Umbau auf Linksanschlag möglich
- Sichttüre durch optional erhältliche Metalltüre DSRT (Vollmetall oder perforiert) ersetzbar.
- Rück- und Seitenwände abnehm- und absperbar. Schlüssel inkludiert.
- Rückwand durch optional verfügbare Rücktür DSRT ersetzbar. Ausführung als Glastüre oder Metalltüre (Vollmetall oder perforiert) möglich.
- Verzinkte 19"-Schienen (4 Stk.). Stufenlos tiefenverstellbar
- Bei 800 mm breiten DSZ-Schränken können die 19"-Schienen auch auf 21"-Breite verstellt werden.
- Bei 900, 1.000 und 1.200 mm tiefen DSZ-Schränken ist ein zusätzliches mittleres vertikales Montageschienen-Paar auf halber Tiefe installiert. Dies ermöglicht den gleichzeitigen Einsatz von Komponenten mit einer hohen Einbautiefe in Kombination mit dem Standardzubehör.

TECHNISCHE DATEN

- Mindest-Abstand der vorderen vertikalen Montageleisten (19"-Schienen) zum Türglas bei Maximalabstand:
B600 – 43 mm
B800 – 50 mm
- Mindest-Abstand der hinteren vertikalen Montageleisten (19"-Schienen) zur Rückwand bei Maximalabstand:
B600 – 45 mm
B800 – 55 mm
- Maximalabstand (zwischen vorne und hinten) der vertikalen Montageleisten (19"-Schienen):
B600 x T600 – 494 mm
B600 x T800 – 694 mm
B600 x T800 – 794 mm
B600 x T1000 – 894 mm
B600 x T1200 – 1.094 mm
B800 x T600 – 470 mm
B800 x T800 – 670 mm
B800 x T800 – 770 mm
B800 x T1000 – 870 mm
B800 x T1200 – 1.070 mm
- Max. Einbautiefe für Komponenten bei Aufstellung auf Fachböden:
T600 – 575 mm
T800 – 775 mm
T900 – 875 mm
T1000 – 975 mm
T1200 – 1175 mm
- Freier Abstand (links/rechts) zwischen den vertikalen Montageleisten (19"-Schienen): 451 mm
- Dachkonstruktion mit 19"-Stanzung.
- 600 mm tiefe DSZ-Schränke mit 8 HE tiefer Dachöffnung versehen, flexibel abgedeckt mit 1 x 4HE und 2 x 2HE Abdeckungen.
- 800 mm tiefe DSZ-Schränke mit 10 HE tiefer Dachöffnung versehen, flexibel abgedeckt mit 2 x 4HE und 1 x 2HE Abdeckungen.
- 1000 mm und 1200 mm tiefe DSZ-Schränke mit 12 HE tiefer Dachöffnung versehen, flexibel abgedeckt mit 2 x 4HE und 2 x 2HE Abdeckungen.
- Bodenkonstruktion mit 19"-Stanzung.
- Dachlüfter-Gruppen auch in Bodengruppe einsetzbar. Optionaler Sockel nötig.
- Kabeleinführungsmöglichkeiten in Dach, Boden und Rückwand. Bei Auslieferung mit Blindplatten versehen.
- Dach-Bürsteneinführung (Bestellnr.: DBK24800) optional verfügbar
- Lüftungsschlitze zur passiven Belüftung
- Erdung vollständig vorverdrahtet
- Erdungspunkt M8 und Erdungskit inkludiert
- Inkludiertes Montagematerial: 24 Stk. Käfigmuttern und -Schrauben M6, 4 Stk. Nivellierfüße
- Zahlreiches Zubehör (Sockel, Lüfter, Kabeleinführungen, Fachböden, Patchpanele, Kabelführungen, Netzleisten, Türen, etc.) verfügbar
- Schrank wird vollständig zusammengebaut auf Einwegpalette ausgeliefert.

BESTELLINFORMATION

BEZEICHNUNG	B x H x T (mm)	GEWICHT (kg)	BESTELLNUMMER
Datenschrank zerlegbar 42HE	600 x 1970 x 1200	111	DSZ426020
Datenschrank zerlegbar 42HE	800 x 1970 x 800	97	DSZ428080
Datenschrank zerlegbar 42HE	800 x 1970 x 1000	112	DSZ428010
Datenschrank zerlegbar 42HE	800 x 1970 x 1200	123	DSZ428020
Datenschrank zerlegbar 45HE	800 x 2105 x 800	102	DSZ458080
Datenschrank zerlegbar 45HE	800 x 2105 x 1000	117	DSZ458010