

Artikelnummer: 135071

Kurzbeschreibung: Schlauchaufroller, automatisch, für Druckluft, Länge 8 Meter, Kunststoff

Langbeschreibung: Schlauchaufroller, automatisch, für Druckluft, Länge 8 Meter, Kunststoff: Der automatische Schlauchaufroller in der Farbe Blau ist aus Kunststoff hergestellt und eignet sich für Druckluft. Der 8 Meter lange PU-Schlauch ist beim automatischen Schlauchaufroller inklusive. Der automatische Schlauchaufroller mit Mehrfachraasterung pro Umdrehung ist mit einer Messingspritze und Messing-Schnellkupplung ausgestattet. Die Druckluftausführung ist inklusive PU-Schlauch mit einer Länge von 8 Metern. Der



eine Anschluss passt für -- $\frac{1}{4}$ " iG, der zweite Anschluss für -- $\frac{1}{4}$ " aG, ein Arbeitsdruck von 10 bar wird maximal unterstützt. Die Farbe ist blau, das Gewicht beträgt 3,4 kg und der Nennwert liegt bei 8 DN (und Stopper). Das Safety Control System ist als Zubehör bestellbar und sollte sofort mitbestellt werden, denn den Schlauchaufroller nachzurüsten ist nicht möglich. Eine schwenkbare Montageplatte ist inklusive und die Arretierung abschaltbar. Weitere Details: Automatischer Schlauchaufroller Mehrfachraasterung pro Umdrehung Druckluftausführung inkl. PU-Schlauch Messingspritze und Messing-Schnellkupplung Inkl. schwenkbarer Montageplatte Material: Kunststoff Arretierung abschaltbar Safety Control System als Zubehör bestellbar, bitte sofort mitbestellen, kein Nachrüsten möglich Schlauchlänge: 8 Meter Anschluss 1: $\frac{1}{4}$ " iG Anschluss 2: $\frac{1}{4}$ " aG Arbeitsdruck: max. 10 bar Nennwert: 8 DN (und Stopper) Farbe: blau Maße: L 325 x B 275 x H 185 mm Gewicht: 3,4 kg

EAN/GTIN: 8018598024096