

Artikelnummer: 138364

Kurzbeschreibung: Transportbox Alutec COMFORT 140, Aluminium, 140 l, L 900 x B 492 x H 367 mm, stabiler Deckel



Langbeschreibung: Transportbox Alutec COMFORT, Aluminium, versch. Größen, extra stabiler Deckel: Mit den Alutec COMFORT Transportboxen schützen Sie empfindliche Geräte vor Transportschäden. Die in 5 verschiedenen Größen erhältlichen Aluminium-Kisten bieten bis zu 140 Liter Volumen. Die robusten Boxen mit 1 mm starken Wänden verfügen über einen Deckel aus extra starkem Blech (1,5 mm) und sind im Stoßbereich des Deckelprofils mit zwei zusätzlichen Nieten ausgestattet. Dadurch ist die Box besonders stabil und stoßfest und der Inhalt noch besser geschützt. So können Sie auch hochsensible Messgeräte oder Handwerksmaschinen sicher aufbewahren und zum gewünschten Arbeitsort transportieren. Dank der ergonomischen, rutschfest ummantelten Sicherheits-Klappgriffe wird der Transport zu einer komfortablen und einfachen Angelegenheit. Das verarbeitete Vollaluminium zeichnet sich durch seine hohe Witterungs- und Temperaturbeständigkeit aus. Das macht die Alutec COMFORT Boxen auf Baustellen wie auch in Werkstätten zu ganzjährig einsetzbaren Transport-Behältern. Der weit öffnende Klappdeckel lässt sich mithilfe seiner Hebelspannverschlüsse fest verschließen. Die umlaufende Gummi-Dichtung verhindert das Eindringen von Staub und Spritznässe ins Kisten-Innere, sodass Sie Baustellen-Equipment problemlos direkt am Arbeitsort lagern können. Die Verschluss-Bügel aus Edelstahl sind extrem belastbar und korrosionsbeständig. Für eine hohe Langlebigkeit sorgt außerdem ein Fangband im Deckel, das die Scharniere vor Abnutzung schützt. Material: Vollaluminium (Wandstärke: 1 mm) Leicht und robust Stoßsicher, form-, korrosions- und temperaturbeständig Ausführung: Extra stabiles Deckelblech mit 1,5 mm Stärke Mit 2 zusätzlichen Nieten im Stoßbereich des Deckelprofils Fangband im Klappdeckel zum Schutz der Scharniere Umlaufende Gummidichtung als Staub- und Spritzwasserschutz Hebelspannverschlüsse inkl. Bohrungen für Plombenverschluss Zylinder- oder Vorhängeschloss Verschluss mit rostbeständigem Edelstahl-Bügel Mit rutschfesten, kunststoffummantelten, selbsteinklappenden Tragegriffen Ohne Stapelecken Verschiedene Größen Inhalt: 30 l, 48 l, 73 l, 92 l, 140 l Außenmaße: L 430 x B 335 x H 273 mm oder L 900 x B 492 x H 367 mm Innenmaße: L 400 x B 300 x H 248 mm oder L 870 x B 460 x H 350 mm Gewicht: 4,0 kg oder 9,0 kg Einsatzzweck: Lagerung und Transport von besonders sensiblen Gegenständen und Geräten Mit optionaler Schaumstoffeinlage ideal zur Aufbewahrung von Kamera- und Foto-Equipment Für Werkzeuge, Messgeräte, Handwerkermaschinen, Baustellen-Equipment

EAN/GTIN: 4014688121403