

Allgemein

Artikelnummer	PTP750WZG1
Max. Druckauflösung	180 x 360 dpi
Max. Druckhöhe	18,1 mm
Max. Druckgeschwindigkeit	30 mm/Sekunde (mit Netzadapter)
Schneideeinheit	Automatisch (Voll- und Halbschnitt)
Schnittstellen	USB, WLAN (Infrastruktur, Wi-Fi Direct), NFC
Anzahl Tasten	4

Software

	P-touch Editor Lite	P-touch Editor
--	---------------------	----------------

Software	P-touch Editor Lite	P-touch Editor
Betriebssysteme	Microsoft Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS/X 10.7 bis 10.9.	
Software-/Treiberinstallation	Nein	Ja (kostenlos herunterladbar)
Bildunterstützung	BMP, JPG, TIFF, PNG, GIF, DIB, WMF, WMF, EMF, ICO, JPEG, Bildschirmfoto	
Sprachen	14	10
Schriftarten	Alle installierten True Type Fonts	
Schriftgrößen	Alle installierten Größen	
Schriftstile	3	12
Rahmen	10	154
Etikettenlänge	25-300 mm	25-1000 mm
Spiegeldruck		Ja
Vertikaldruck		Ja
Barcodes	Nein	21
Kabelbeschriftung	Nein	Ja
Mehrzeiliger Ausdruck	Kein Limit (max. Druckhöhe beachten)	
Mehrfachausdruck	1-200	1-5000
Nummerierung	1-200, A-Z, a-z	1-5000, A-Z, a-z
Erkennung Bandkassette	Ja (Druck-/Bandfarbe, Bandbreite)	
Layoutvorlagen laden/speichern		Ja
Add-In-Funktion	Nein	Ja (nur Windows)
Datenbankverknüpfung	Nein	csv, txt, mdb, xls, Acccdb, Microsoft® SQL Server Datenbank (nur Windows®)
Integrierte Etikettenvorlagen	Nein	88

Verbrauchsmaterial

TZe-Schriftbänder	3,5/6/9/12/18/24 mm
HSe-Schriftbänder	5,8/8,8/11,7/17,7/23,6 mm

iPrint&Label

Mobile Betriebssysteme	iOS 5.0 oder höher, Android 2.2 oder höher
Sprachen	19
Bildunterstützung	Ja
Vorlagen	67 (editierbar)
Etikettenvorlagen	23 (nicht editierbar)
Erkennung Bandkassette	Ja (Druck-/Bandfarbe, Bandbreite)
Etikettenlänge	24-600 mm

Sonstiges

	6x AA Alkaline/wiederaufladbar (LR6/HR6) (nicht enthalten)
Stromversorgung	Netzadapter AD-E001
	Lithium-Ionen Akku BA-E001 (nicht enthalten)
Automatische Stromabschaltung	Ja
Gewicht	800 g
Abmessungen (B x T x H)	78 x 152 x 143 mm
Lieferumfang	Beschriftungsgerät PT-P750W 24 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang) Netzadapter USB-Kabel Schnellstartanleitung