

Mobilität und Leistung für Unternehmen.

Leichtes, schlankes Business-Notebook mit exzellenter Performance.

Das ThinkPad® T460p kombiniert erstklassige Business-Funktionalität mit MIL-SPEC-Robustheit und hervorragender Zuverlässigkeit. Die Intel® CPU der sechsten Generation mit Standardspannung liefert hohe Rechenleistung, während die dedizierte Grafikkarte grafikintensive Anwendungen mühelos verarbeitet. Unternehmenstauglichkeit und Mobilität gehören beim T460p zusammen. Dafür sorgen zahlreiche Verbindungsoptionen, erweiterte Dockingoptionen und ein optisches Laufwerk.



KAUFARGUMENTE FÜR DAS LENOVO™ THINKPAD® T460p NOTEBOOK



Viele Erweiterungsmöglichkeiten

Wenn Sie mehr Leistung benötigen, können Sie das T460p jederzeit auf bis zu 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher aufrüsten.



Sehr robust

Für ein Höchstmaß an Produktivität. Das T460p erfüllt militärische Standards (MIL-SPEC) und übersteht zum Beispiel einen halben Liter verschütteter Flüssigkeit unbeschadet.



Erstklassige Leistung

Das Herzstück des T460p ist ein Quad-Core-Prozessor der Intel® Core™ H Produktfamilie, der das Notebook auf das bis zu 1,7-Fache eines Intel® Core™ U Prozessors beschleunigt.



Unternehmenstaugliche Sicherheitsfunktionen

Ein Fingerabdruck-Sensor und SmartCard-Leser mit Trusted Platform Module (TPM) verhindern unerwünschte Zugriffe, sodass Sie Ihr ThinkPad® vertrauensvoll überallhin mitnehmen können.

DAS LENOVO™ THINKPAD® T460p NOTEBOOK EIGNET SICH AM BESTEN FÜR

1 Unternehmen und professionelle Anwender, die ein leistungsstarkes Business-Notebook in einem schlanken, leichten Format suchen.

2 Power-User, die auch unterwegs produktiv arbeiten müssen und dafür erstklassige Sicherheitsfunktionen und Verbindungsoptionen benötigen.

3 Alle Anwender, die ein flaches, leichtes und dennoch leistungsstarkes Notebook mit exzellenter Ausstattung und hohem Produktivitäts- und Komfortfaktor benötigen.

THINKPAD® LEISTUNGSMERKMALE

- 1 Seit 1992 der Gold-Standard in Sachen Zuverlässigkeit
- 2 Hochwertige Materialien und Verstärkungselemente
- 3 Mehrfach ausgezeichnete ergonomische Tastatur
- 4 Gehäuseformate für alle Anforderungen
- 5 Durchdachte Designdetails



TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG

Prozessor

Intel® Core™ i7-6820HQ Prozessor
Intel® Core™ i7-6700HQ Prozessor
Intel® Core™ i5-6440HQ Prozessor
Intel® Core™ i5-6300HQ Prozessor

Betriebssystem

Windows 10 Pro
Windows 7 Professional

Grafik

Integrierte Intel® Grafik oder
NVIDIA® GeForce® 940MX

Kamera

HD-Kamera (720p)

Arbeitsspeicher

Bis zu 32 GB DDR4

Speicher

Festplatte: 1 TB 5.400 U/min, 9,5 mm,
500 GB 7.200 U/min, 7 mm
SSD: 128 GB / 180 GB / 192 GB / 240 GB /
256 GB / 512 GB SATA, 256 GB
OPAL 2.0, 512 GB OPAL 2.0
SSD: 256 GB PCIe

Audio

Dolby® Home Theater® 4

Akku²

Bis zu 12 Stunden (72 Wh)

Anschlüsse

3 x USB 3.0
RJ45
Mini-DisplayPort™
HDMI™
4-in-1-Kartenleser
3,5-mm-Kopfhörer/Mikrofon
SmartCard-Lesegerät¹
Fingerabdruck-Sensor (Touch)
WWAN¹

WLAN

Intel® Snowfield Peak vPro™ (8260NGW M) +
Bluetooth® 4.1
Intel® Snowfield Peak Wi-Fi 2 x 2 a/c Nicht-vPro™
(8260NGW MNV) + Bluetooth® 4.1
Broadcom® 2 x 2 a/c + Bluetooth® 4.1

WWAN

Sierra EM7455
Huawei ME906S

Bluetooth®

Bluetooth® 4.1

DESIGN

Display

35,6 cm (14") FHD (1.920 x 1.080) IPS, AntiGlare
35,6 cm (14") WQHD (2.560 x 1.440) IPS

Abmessungen (B x T x H)

(mm) : 339 x 235 x 24,4

Gewicht

Ab 1,8 kg

Tastatur

Hintergrundbeleuchtete Tastatur

Farbe

Schwarz

VORINSTALLIERTE SOFTWARE

Produktivität

- Microsoft Office 365
- Lenovo™ Settings 3.0
- Lenovo™ SHAREit
- Lenovo™ REACHit
- Lenovo™ WRITEit
- Lenovo™ Companion

Sicherheit und Support

- McAfee® (30-Tage-Abonnement)

¹ Optional.

² Die Akkulaufzeit (und die Ladezeit) sind von verschiedenen Faktoren abhängig, unter anderem von den Systemeinstellungen und der Nutzung. Eine Beschreibung der Bedingungen, unter denen der Test durchgeführt wurde, ist auf Anfrage erhältlich.

EMPFOHLENE SERVICES

Lenovo™ hat erstklassige Services im Programm, die Ihrem ThinkPad® optimalen Support und Schutz bieten. Mit dem Lenovo Service ist Ihr Gerät umfassend abgesichert.

TECHNISCHER PRIORITY SUPPORT

Ihre Priorität ist unsere Priorität. Priorisierte Anruferweiterung an speziell geschulte Techniker (täglich rund um die Uhr), elektronische Nachverfolgung und Eskalationsmanagement.

GARANTIEERWEITERUNGEN – VOR-ORT-SERVICE UND SERVICE AM NÄCHSTEN WERKTAG

Für höhere Verfügbarkeit und Produktivität durch einen praktischen und schnellen Reparaturservice vor Ort in Ihrem Unternehmen.

GARANTIEVERLÄNGERUNGEN (AUF BIS ZU 5 JAHRE GESAMTLAUFZEIT)

Dieser Service mit fester Laufzeit und fixen Kosten lässt Sie Ihre PC-Ausgaben genau planen, schützt Ihre wertvolle Investition und kann Ihre Gesamtkosten über die Nutzungsdauer senken.

UNFALLSCHUTZ³

Vermeiden Sie unerwartete Reparaturkosten. Dieser Service deckt Schäden ab, die unter normalen Betriebsbedingungen entstanden sind und nicht von der Standardgarantie abgedeckt sind. Dazu gehören z. B. das Eindringen kleinerer Flüssigkeitsmengen, ein Herunterfallen oder Schäden am integrierten Display.

EINBEHALTEN DER FESTPLATTE (KEEP YOUR DRIVE)

Bei einem Defekt können Sie die Festplatte behalten und haben damit die Gewissheit, dass Ihre wertvollen Daten sicher sind.

GERÄTEKENNZEICHNUNG

Systeme werden mit professionellen, flexiblen Geräteketten ausgeliefert, die Ihren Spezifikationen entsprechen. PCs können ab der Lieferung sofort einfach identifiziert und nachverfolgt werden.

³ Nicht in allen Ländern verfügbar.

OPTIONEN UND ZUBEHÖR



ThinkVision®
T Serie



ThinkPad®
Professional Slim-
Topload-Tasche



ThinkPad®
Mechanisches
Docking



Ultraflache
Wireless-
Tastatur- und
Mauskombination



WWW.LENOVO.COM/DE

