

Termékinformációk

13 82 200

Elektromos szerelőfogó



- 6 funkció egy fogóban
- Multifunkciós fogó elektromos szereléshez; lapos és kör keresztmetszetű anyagok megfogásához, hajlításhoz, sorjáltlanításhoz, kábelvágáshoz, szigetelés eltávolításához és érvéghüvelyek krimpeléséhez
- Sima megfogó felületek a csúcson az egyes erek sérülésmentes megfogásához; profilozott megfogó felületek és befogópofák lapos és kör keresztmetszetű anyagok megfogásához
- Markáns külső pófaél süllyesztett fali dobozok megmunkálásához és átvezető lyukak sorjáltlanításához
- Csupaszító lyukak 0,75 - 1,5 mm² és 2,5 mm² vezetékekhez
- Krimpelősüllyeszték érvéghüvelyekhez 0,5 - 2,5 mm²
- Precíziós (indukciósan edzett) élű kábelálló Cu- és Al-kábelhez 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm méretig
- Karcsú kivitel a jó hozzáférhetőség érdekében
- Csavarozott csukló: a fogó igen pontos, hézagmentes járása
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Altalános

Cikkszám	13 82 200
EAN	4003773075080
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	280 g
Méret	200 x 85 x 20 mm

Műszaki jellemzők

Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 15 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	50 mm ²
Huzalcsupaszító értékek egyes erekhez	0,75 — 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Kapacitás négyzetmilliméter	0,5 — 2,5 mm ²
AWG	1 / 0

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



