

Information produit

71 02 200 T

KNIPEX CoBolt®

Coupe-boulons compact



- Coupe aisée de grosses sections par tranchant micro-strié
- Avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm
- Avec poignées effilées bicolores bi-matière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile
- Avec grande surface d'appui sur les gaines pour une meilleure répartition de la pression et un travail plus agréable
- Pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute
- Avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano
- Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., jusqu'à Ø 5,2 mm
- Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

Réf.	71 02 200 T
EAN	4003773080046
Pince	noire atramentisée
Poignées	avec gaines bi-matière minces, avec œillet de fixation intégré pour fixation d'un dispositif antichute
Poids	375 g
Dimensions	200 x 51 x 23 mm
conforme REACH	contient SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre)	Ø 6 mm
Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 5,2 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 4,0 mm
Capacités de coupe corde à piano (diamètre)	Ø 3,6 mm
Protection antichute	oui

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1.0 mm