

LED-Strahler ohne Sensor

# Spot ONE

ohne Bewegungsmelder

EAN 4007841 058623

Art.-Nr. 058623



LED

20.000 h

3000 K

3000K  
warm-white



38°



IP44

3 years

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie3y



CE



Control gear not  
exchangeable

## Funktionsbeschreibung

Spot an! Zeitlos ästhetisch präsentiert sich der puristische schwenkbare LED-Wandspot ONE aus Aluminium zur punktuellen Ausleuchtung rund ums Haus. Per Kabel vernetzbar mit der Master-Version „Spot ONE Sensor“ oder einfach als leuchtstarke Einzellösung verwendbar. 512 lm Lichtleistung bei nur 6,7 W. Leuchtmittel (GU-10-LED) im Lieferumfang enthalten.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	175 x 97 x 98 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	6,7 W
Vernetzung	Nein
Lichtstrom Gesamtprodukt	512 lm
Gesamtprodukt Effizienz	76,4 lm/W
gemessener Lichtstrom (360°)	512 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM5
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Leuchtmittel	LED austauschbar
Sockel	GU10
Mit Bewegungsmelder	Nein

Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Herstellergarantie	3 Jahre
Montageort	Wand
Variante	ohne Bewegungsmelder
VPE1, EAN	4007841058623

LED-Strahler ohne Sensor

# Spot ONE

ohne Bewegungsmelder  
EAN 4007841 058623  
Art.-Nr. 058623



## Maßzeichnung

