


haspel

behuizing open, voor slanglengte 15 m, voor perslucht, water, olie, 60 bar, DN 13

Artikelnummer: 106555



Slanghaspel

Voor water, perslucht en olie

haspel

- van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010/7036
- behuizing open
- voor slanglengte 15 m
- voor perslucht, water, olie
- 60 bar
- DN 13
- aansluiting 1/2"
- bouwhoogte 455 mm
- met veer is 2-voudige vergrendeling per omdraaiing mogelijk
- ter bevestiging aan de muur
- levering inclusief slanghaspel

Technische details

uitrusting werkplaats	haspel	opstelling	wand
type behuizing	open	materiaal	staal
voor slanglengte	15 m	oppervlak	kunststof coating
binnendiameter	DN 13	kleur	RAL5010/7036
aansluiting	1/2"	incl. slang/kabel	nee
medium	perslucht, water, olie	inhoud levering	inclusief slanghaspel
max. druk	60 bar	gewicht	25 kg
bouwhoogte	455 mm		

Gerelateerde Producten

156768		zwenkbare bevestigingsplaat voor haspel, voor haspel, ter bevestiging aan de muur, 165 ° zwenkbaar
--------	--	--

Dit past ook bij ...

501757		set kettingstaanders, set bestaande uit: 6 kettingstaanders, 10 m ketting, 10 verbindingsschakels, 10 inhanghaken, paal diameter 40 mm, lengte 10 m, paal van kunststof in rood/wit, in rood/wit
505160		presentatiehoes, DIN A4 in staand formaat, frame van staaldraad met kunststof ommanteling in rood, frame met metalen oog
591199		perfolaat, blad hoogte x breedte 450 x 1000 mm