

fetra chariots porte-panneaux

force 250 kg, plateau longueur x largeur 300 x 95 mm, plateforme en acier avec revêtement feutre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, 2 roues, avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 119144



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Rouleur de panneaux

Force 250 kg

chariots porte-panneaux

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 300 x 95 mm
- plateforme en acier avec revêtement feutre
- avec mors de serrage
- largeur de serrage 30 - 95 mm
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 2 roues
- Ø de roue 250 mm
- avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec roulement à rouleaux
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	plage de serrage	30-95 mm
type de rouleur	chariots porte-panneaux	nombre/type de roulettes	2 roues

charge	250 kg	pneumatique	caoutchouc plein
longueur de plateau	300 mm	roulement	roulement à rouleaux
largeur de plateau	95 mm	Ø de roue	250 mm
matériau de plateforme	acier	hauteur	300 mm
surface de plateforme	revêtement feutre	largeur	340 mm
matériau	acier	surface	finition peinture époxy
matériau de finition	soudé	couleur	bleu brillant // RAL5007
barre directrice	non	garantie	10 années
équipement servante d'atelier	mors de serrage	Poids	7,8 kg