

## Blume Förderanlagen rollenbaan

draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 1 m x 600 mm, asafstand 200 mm

Artikelnummer: 132089



**BLUME**  
FÖRDERANLAGEN



## Blume Förderanlagen Zwaarlast-rollenbaan - balie-elementen

### Recht

rollenbaan













- draagrol van staal
- wieldiameter 50 mm
- baan lengte x breedte 1 m x 600 mm
- breedte 680 mm
- asafstand 200 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 600 mm en een breedte van maximaal 800 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 40 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

### Technische details

transporttechniek	transportbaan	breedte transportgoed tot	800 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	600 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	200 mm
roltype	draagrol	framehoogte	70 mm

materiaal rol	staal	framebreedte	40 mm
diameter rol	50 mm	materiaal frame	staal
baanlengte	1 m	frameoppervlak	verzinkt
uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel
baanbreedte	600 mm	gewicht	18,5 kg
breedte	680 mm		

## Gerelateerde Producten

132985		bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baanbreedte 600 mm, asafstand 200 mm
133128		bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baanbreedte 600 mm, asafstand 200 mm
133285		doorvoer voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 1 m x 600 mm, asafstand 200 mm, met scharnieren en vering
133456		steun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
135291		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, U-profiel, lengte 1 m, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
135305		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, U-profiel, lengte 1 m, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
135462		eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 600 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
508098		steun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508104		steun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508111		steun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508117		steun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508124		steun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw