

ZARGES bordestrap Z600

bordes hoogte 1,08 m, 5 treden met profiel (incl. bordes), breedte trede 1000 mm, 45° helling, van aluminium, leuning eenzijdig

Artikelnummer: 139403



ZARGES Bordestrap Z600

bordestrap

- bordes hoogte 1,08 m
- trap eenzijdig
- 5 treden met profiel (incl. bordes)
- breedte trede 1000 mm
- 45° helling
- uitlading 1,518 m
- van aluminium
- veilig in gebruik door balustrade en leuning aan 1 zijde
- leuning eenzijdig
- belastbaar tot 300 kg, treden tot 150 kg belastbaar
- bevestiging met 2 wand- en vloerconsoles
- gewicht 43,34 kg

Technische details

stijgtechniek	bordestrap	in-/uitklapbaar	nee
materiaal	aluminium	verrijdbaar	nee
kanteling	45 °	belastbaar tot	300 kg
hoogte sokkel	1,08 m	treden belastbaar tot	150 kg
diepte sokkel	600 mm	veiligheidsuitrusting ladder	balustrade en leuning aan 1 zijde
treden aantal	5	veiligheidsbeugel	nee
type trede/sport	treden met profiel	leuning	eenzijdig
breedte treden	1000 mm	bevestigingstype	2 wand- en vloerconsole
uitlading	1,518 m	gewicht	43,34 kg
gebruik	eenzijdig		

Gerelateerde Producten

139411		leuning voor bordestrap, 45° helling, Voor 5 treden
139444		leuning voor bordestrap, breedte 600 mm
139447		leuning voor bordestrap, breedte 1000 mm