

C+P werkplaatskast

hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 800 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 142339



C+P Draaideurkast

werkplaatskast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 800 mm
- draagvermogen per niveau 70 kg
- deuropeningshoek 110 °
- Van plaatstaal
- 4 niveau(s) met Stalen bodem
- per 15 mm verstelbaar
- dubbele openslaande deur
- deuren met penscharnieren aan de buitenkant
- opening via verzonken greep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

- gebruiksinstructie: de aangegeven draagvermogens van de legborden gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting

Technische details

meubeltype	kast	deur uitvoering	penscharnieren aan de buitenkant
type kast	werkplaatskast	afsluitbaar	ja
type deur	dubbele openslaande deur	sluitsysteem	cilinderslot
hoogte	1950 mm	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
breedte	930 mm	materiaal	plaatstaal
diepte	800 mm	in hoogte verstelbaar legbord	15 mm
kast uitrusting	legborden	oppervlak legbord	verzinkt
legborden / schappen aantal	4 stuks	scheidingswand	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	openingshoek deur	110 °
draagvermogen legbord	70 kg	greep	verzonken greep
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	verrijdbaar	nee
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	gebruiksaanwijzing vaklast	de aangegeven draagvermogens van de legborden gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
oppervlak romp	gemoffeld	gewicht	95,06 kg
oppervlak front	gemoffeld		

Gerelateerde Producten

218597	.	Stalen bodem voor universele kast, breedte x diepte 930 x 800 mm, draagvermogen 70 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	--

Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221121		poetsdoek, 1500 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 450 m x 290 mm, papierkwaliteit cellulose, glad, in oudroze
222681		handreinigingsgel, vrij van parfum en siliconen, geur Citroen
531287		inframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in rood, achterzijde zelfklevend