

Rollcart onderwagen voor kratten

draagvermogen 250 kg, laadvlak
lengte x breedte 610 x 410 mm,
laadhoogte 170 mm, platform open,
platform van staal, met hoekframe,
constructie van staal met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 4 zwenkwielen. 2
zwenkwielen met rem, met TPE-
banden



Artikelnummer: 158199

Rollcart Onderwagen

Draagvermogen 250 kg



onderwagen voor kratten

- geschikt voor eurobak
- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 610 x 410 mm
- laadhoogte 170 mm
- lengte x breedte 620 x 420 mm
- maten afgestemd op europallet
- platform open
- platform van staal, met hoekframe
- constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 4 zwenkwielen. 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel	dolly	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
type roller	onderwagen voor kratten	stuurstang	nee
draagvermogen	250 kg	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
euronorm	ja	banden	TPE
geschikt voor (product/materiaal)	eurobak	wiellager	groefkogellager
laadhoogte	170 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
lengte laadvlak	610 mm	diameter wiel	125 mm
breedte laadvlak	410 mm	hoogte	205 mm
platform constructie	open	lengte	620 mm
materiaal platform	staal	breedte	420 mm
platform uitrusting	hoekframe	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal onderstel	staal	gewicht	13 kg
oppervlak	m. poedercoating		

Gerelateerde Producten

158207		dissel voor onderwagen voor kratten, inhangbaar, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
158208		dissel en koppeling voor onderwagen voor kratten, lengte 280 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw